

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222519 GG
GTIN	7291075311792
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Serijski broj	DOVEIQMILL
Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Geometrija	ADTN
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 0704ADTN
Vrsta	IC5100
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
GG	prikladno	300 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		