

**TDKT 1505PDR-MP, IC830, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226581 UNI
GTIN	7291075312683
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 13,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tip	UNI
Serija	HELI3MILL
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDKT 1505PDR-MP
Broj zamjena/oštrica	3
Geometrija	PDR-MP

Oznaka proizvođača	HM390 TDKT 1505PDR-MP IC830
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		