



SYHU 0704ADTN, IC810, Tip: GGG



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Razred artikla	19A

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Serija	DOVEIQMILL
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Geometrija	ADTN
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 0704ADTN
Vrsta	IC810
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	K
GGG	prikladno	220 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		