


SYHU 070400ADTN, IC810, Tip: GGG

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 222521 GGG |
| GTIN | 7291075311846 |
| Razred artikla | 19A |

Opis
Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Serijski broj | DOVEIQMILL |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Debljina pločica | 4,76 mm |
| Posmak f_z po zubu | 0,25 mm |
| Geometrija | ADTN |
| Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 070400ADTN |
| Vrsta | IC810 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| GG | prikladno samo u posebnim uvjetima | 270 m/min | K |
| GGG | prikladno | 220 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |