


**SYHU 070400ADTN, IC810, Tip: GGG**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 222521 GGG    |
| GTIN           | 7291075311846 |
| Razred artikla | 19A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 4,6$  mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Serija               | DOVEIQMILL                  |
| Kutni radijus        | 0,8 mm                      |
| Debljina pločica     | 4,76 mm                     |
| Posmak $f_z$ po zubu | 0,25 mm                     |
| Geometrija           | ADTN                        |
| Oznaka proizvođača   | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 070400ADTN                   |
| Vrsta                            | IC810                             |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                  |
| Broj zamjena/oštrica             | 8                                 |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za glodanje |

**Podaci korisnika**

|                  | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| GG               | prikladno samo u posebnim uvjetima | 270 m/min | K       |
| GGG              | prikladno                          | 220 m/min | K       |
| mokro maksimalno | prikladno                          |           |         |
| suho             | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |