

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 4,6$  mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Serijski broj	DOVEIQMILL
Debljina pločica	4,76 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Geometrija	ADN-MM
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 0704DN-MM

Vrsta	IC808
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		