

Garant
GARANT Softcut® kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / Zeff: 32/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Ne koristiti za uranjanje i ukapanje!

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora namjestiti.

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	112 mm
Ø reza D_c	32 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..

maksimalna dubina reza ap maks	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Duljina izboja L ₁	52 mm
Serija	Softcut®
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP