


**CCMT 09T308, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 80 m/min

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Lomač odvojenih čestica	M3M
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Serijska	ISOTURN
Vrsta	IC807
Oznaka proizvođača	CCMT 09T308-M3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje