


**CNMG 120404, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	F3P
Vrsta	IC8150
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Oznaka proizvođača	CNMG 120404-F3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje