


**CNMG 120408, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	F3P
Vrsta	IC8150
Dubina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	4
Oznaka proizvođača	CNMG 120408-F3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje