


**CNMG 120404, Vrsta: IC8250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	F3P
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 380 m/min
Glavna primjena	P

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	IC8250
Oznaka proizvođača	CNMG 120404-F3P IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje