

**CNMG 120404, Vrsta: IC6015****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	IC6015
Lomač odvojenih čestica	F3M
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Oznaka proizvođača	CNMG 120404-F3M IC6015
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje