


**CNMG 120412, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Lomač odvojenih čestica	M3P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	IC8150
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Oznaka proizvođača	CNMG 120412-M3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje