

**CNMG 120408, Vrsta: IC6015****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,85 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Posmak f	0,17 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	M
Vrsta	IC6015
Lomač odvojenih čestica	M3M
Oznaka proizvođača	CNMG 120408-M3M IC6015
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje