


**CNMG 120408, Vrsta: IC8250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 380 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	IC8250
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,85 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	M3P
Oznaka proizvođača	CNMG 120408-M3P IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje