

**CNMG 120408, Vrsta: IC6025****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,85 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	M3M
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Vrsta	IC6025
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,17 - 0,5 mm/okr
Oznaka proizvođača	CNMG 120408-M3M IC6025
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje