

**WNMG 080404, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta	IC8150
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica	6

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	M3P
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača	WNMG 080404-M3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje