

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 6 mm, Ø D: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218564 63
GTIN	4045197462466
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

Vijenac Ø d ₁	40 mm
maksimalna dubina reza a _{p,maks}	10,5 mm
Duljina vijenca L ₁	15 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D _c	63 mm

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1203
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219950
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2