

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 80/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 80/5
GTIN	7291075313093
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Tehnički opis**

Serija	HELI3MILL
Broj oštrica Z	5
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	159 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	155 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	3,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	833,9 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,9 stupanj
Ø reza D <sub>c</sub>	80 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D080-5-27-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 2	229696 2
--	----------