



HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 80/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Interpolacija a_p	3,7 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,9 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	155 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	833,9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	159 mm
Broj oštrica Z	7
\varnothing reza D_c	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Serija	HELI3MILL
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D080-7-27-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 2	229696 2
--	----------