

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Ø D ₃	75,6 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	159 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Broj oštrica Z	6
Interpolacija Ø D _{min}	155 mm
Ø reza D _c	80 mm

Serija	HELI3MILL
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Interpolacija a_p	3,7 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	833,9 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,9 stupanj
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D080-6-27-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 2	229696 2
---	----------