



HELISLOT glodalo za T-utore, Weldon drška, Ø DC / Zeff: 48/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
Vijenac Ø d_1	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
Duljina izboja L_1	58 mm
Ø reza D_c	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU130608
Visina utora a_p	22 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Ø drške D_s h6	32 mm

Oznaka proizvođača	ETS D48-22-W32-XN13
Izvedba drške	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------