



## HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 160/7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	40 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	45 mm
Ø reza $D_c$	160 mm
Serija	HELISLOT
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	60 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	7

Broj izmjenjivih okretnih pločica	14
Duljina vijenca L <sub>1</sub>	44 mm
Širina proreza a <sub>p</sub>	18 mm
Oznaka proizvođača	FDN D160-18-40-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

---

## Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------