



HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	8
Ø prihvatne rupe	40 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	16
Serija	HELISLOT
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	53 mm

Ø reza D_c	200 mm
Širina proreza a_p	20 mm
Oznaka proizvođača	FDN D200-20-40-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------