



## HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 160/7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnički opis

Seriya	HELISLOT
Broj izmjenjivih okretnih pločica	14
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	7
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	20 mm
Širina proreza $a_p$	16 mm
Ø reza $D_c$	160 mm

Ø prihvatne rupe	40 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	50,5 mm
Oznaka proizvođača	SDN D160-16-40-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

---

**Pribor**

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------