



HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 227720 160/9 |
| GTIN | 7291075430929 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 50 mm |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 18 |
| učinkovit broj oštrica Z_{eff} | 9 |
| Ø reza D_c | 160 mm |
| Serijski naziv | HELISLOT |
| Ø prihvatne rupe | 40 mm |

| | |
|---|---------------------|
| maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$ | 45 mm |
| Duljina vijenca L_1 | 35 mm |
| Širina proreza a_p | 12 mm |
| Oznaka proizvođača | FDN D160-12-40-XN09 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3 | 229695 3 |
|---|----------|