



HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	7
Broj izmjenjivih okretnih pločica	14
Ukupna duljina L_{ukupno}	16 mm
maksimalna dubina reza $a_{p, \text{maks}}$	34 mm
Ø reza D_c	125 mm
Seriya	HELISLOT

Ø prihvatne rupe	40 mm
Širina proreza a _p	12 mm
Oznaka proizvođača	SDN D125-12-40-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------