

**Garant****Pločasto glodalo s vijencem širina ap 5 mm, Ø D: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218562 100
GTIN	4045197462442
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Zamjenski dio:**

Br. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ø prihvatne rupe	27 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	6
Vijenac Ø $d_1$	48 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm

Ø reza $D_c$	100 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	24,2 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2