

# Yale

Univerzalni cilindar YS, Tlačna sila / hod (t / mm): 10/250



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086060 10/250
GTIN	4025092150101
Razred artikla	08Y

## Opis

### Izvedba:

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Univerzalni cilindri su karakterizirani ekstremno **dobrom bočnom nosivošću tereta**, oni dolaze s povrtanom oprugom i samo jednim priključkom crijeva s brzim spajanjem.

### Upotreba:

Za sve tlačne radove, kod kojih se radi o visokoj snazi i malim prostorima. Idealno za primjenu u uređajima i prešama u radionicama zbog serijskog metričkog navoja za pričvršćivanje. **Moguće primijeniti u svim položajima.**

### Dio isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrtni navoj **bez** priključnih vodova i adaptera.

### Napomena:

**Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.**

Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.

## Tehnički opis

Visina hoda	250 mm
-------------	--------

Težina	5,5 kg
Duljina u sklopljenom položaju	352 mm
Volumen ulja	363 ml
maksimalna tlačna sila	100 kN
Vanjski Ø cilindra	57 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulički cilindar

## Pribor

Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 2/2 l	086050 2/2
Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 2 m	086081 2
Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 2/4 l	086050 2/4
Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 3 m	086081 3
Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 1 m	086081 1
Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 6 m	086081 6