

Garant**Glodača glava za ukapanje 93°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Upotreba:

Za sprječavanje zaglavljivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VCG. 2205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø reza D_c	42 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	55 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	78 mm
Kut uranjanja α_{maks}	5,3 stupanj
Interpolacija a_p	8 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7