

Garant**Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211750 1,2
GTIN	4045197552389
Razred artikla	21B

Opis

Izvedba:

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

Funkcija:

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače **čujno i osjetno**. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

U kombinaciji s **nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3**, npr. **nastavaka Torx Plus®** br. **674252**. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Isporučuje se **bez** nastavaka.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	50 mm
Točnost mjerenja momenta	±15 %
podešeni okretni moment	1,2 Nm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Ukupna duljina L	107 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Odziv	aktivirajući
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Pribor

„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača

659964