

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 10 mm, Ø D: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218566 100
GTIN	4045197530387
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	24,2 mm
Vijenac Ø d_1	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	5
Ø reza D_c	100 mm

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219983
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP