

Garant**SNHX 1102 neutralna, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.za širinu proreza a_p : 4 mm

Vrsta: HB7525

Posmak f_z po zubu: 0,08 mm

Širina skošenog ruba: 0,15 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,08 mm
Tip	ST900
Širina skošenog ruba	0,15 mm
Vrsta	HB7525
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1102
Rezni materijal	HM

Debljina pločica	2,3 mm
za širinu proreza a_p	4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje