

**TANGGRIP TAG N-C umetci za rezanje, IC1010, Širina utora w / polumjer kuta R: 4/0,24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273626 4/0,24
GTIN	7291075213010
Razred artikla	26A

Opis**Izvedba:**

Lomač čestica s izraženom zaštitom. Prvi izbor za ISO-P. Srednji do visoki posmaci.

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Držać oštrice br. 273610 – 273614.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Kutni radijus R	0,24 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,04 mm

Seriya	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvođača	TAG N4C IC1010
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	C
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC1010
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje