

Yale

Hidraulički podizač JH, nosivost: 4t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086045 4
GTIN	4025092162739
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija s velikim postoljem za stabilnost, s graničnikom tlaka. Lakohodna poluga pumpe s upravljanjem ventila. Glava narovašena, moguće izbušiti glavu te izraditi navoj. **Nije moguće koristiti u vodoravnom položaju.**

Tehnički opis

najmanja visina ugradnje	205 mm
Visina hoda	126 mm
maksimalna nosivost	4 t
Vrsta proizvoda	Ručna dizalica / dizalica strojeva