



## HELISLOT glodalo za T-utore, Weldon drška, $\varnothing$ DC / $\varnothing$ DSh6: 31,7/20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tehnički opis

$\varnothing$ reza $D_c$	31,7 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	95 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU090408
Visina utora $a_p$	10,8 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	20 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	2
Vijenac $\varnothing d_1$	16 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Duljina izboja $L_1$	41 mm

Oznaka proizvođača	ETS D32-11-W20-XN09
Izvedba drške	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------