



HELISLOT glodalo za T-utore, Weldon drška, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMMU090408
\varnothing reza D_c	31,7 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Duljina izboja L_1	45 mm
Visina utora a_p	13,8 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Vijenac $\varnothing d_1$	16 mm
\varnothing drške D_s h6	32 mm

Oznaka proizvođača	ETS D32-14-W32-XN09
Izvedba drške	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------