

**HELISLOT glodalo za T-utore, Weldon drška,  $\varnothing$  DC /  $\varnothing$  DSh6: 31,7/25Smm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Tehnički opis**

Kut skošenih rubova	90 stupanj
$\varnothing$ reza $D_c$	31,7 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	25 mm
Visina utora $a_p$	13,8 mm
Duljina izboja $L_1$	41 mm
Vijenac $\varnothing d_1$	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	105 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	2
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU090408

Oznaka proizvođača	ETS D32-14-W25-XN09
Izvedba drške	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------