

**HELIGRIP rezni umetci, IC8250, Širina utora w / polumjer kuta R: 6/0,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273403 6/0,5
GTIN	7291075028904
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

**Upotreba:**

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

**Odgovara:**

Držać oštrice br. 273766 – 273768.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Širina utora w	6 mm
Kutni radijus R	0,5 mm
Posmak f ubadanje	0,13 - 0,23 mm/okr
Posmak f glodanje	0,22 - 0,36 mm/okr

INSL	19 mm
Posmak f ravno glodanje	0,15 - 0,4 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,12 - 0,28 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,6 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,6 mm
Dubina reza $a_{p\text{ min}}$	0,6 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 6005Y IC8250
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	45 - 260 m/min
Vrsta	IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje