

**HELIGRIP rezni umetci, IC8250, Širina utora w / polumjer kuta R: 5/0,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273403 5/0,5
GTIN	7291075028898
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,5 mm
Širina utora w	5 mm
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Posmak f ubadanje	0,11 - 0,2 mm/okr
Posmak f glodanje	0,2 - 0,3 mm/okr

INSL	19 mm
Posmak f ravno glodanje	0,15 - 0,35 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,12 - 0,24 mm/okr
Dubina reza a_p	0,6 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Dubina reza $a_{p\text{ min}}$	0,6 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 5005Y IC8250
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	45 - 260 m/min
Vrsta	IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje