

**HELIGRIP rezni umetci, IC830, Širina utora w / polumjer kuta R: 5/0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273405 5/0,8
GTIN	7291075029062
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	5 mm
Posmak f ubadanje	0,11 - 0,21 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Kutni radijus R	0,8 mm
INSL	19 mm

Posmak f glodanje	0,23 - 0,35 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,15 - 0,35 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,12 - 0,24 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 3 mm
Seriya	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Dubina reza $a_{p\text{ min}}$	1 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 5008Y IC830
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	snažni prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Vrsta	IC830
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje