

**HELIGRIP rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R: 4/0,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273407 4/0,2
GTIN	7291075028775
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

**Upotreba:**

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Širina utora w	4 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Posmak f ubadanje	0,09 - 0,14 mm/okr
Posmak f glodanje	0,16 - 0,21 mm/okr
INSL	19 mm

Posmak f aksijalno ubadanje	0,1 - 0,24 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,15 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,9 mm
Serijska	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,4 mm
Dubina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 4002Y IC808
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 200 m/min
Vrsta	IC808
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje