

**HELIGRIP rezni umetci, IC830, Širina utora w / polumjer kuta R: 3/0,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273405 3/0,3
GTIN	7291075029024
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Kutni radijus R	0,3 mm
Širina utora w	3 mm
Posmak f ubadanje	0,07 - 0,11 mm/okr
Posmak f glodanje	0,15 - 0,19 mm/okr

INSL	15,8 mm
Posmak f ravno glodanje	0,1 - 0,2 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,08 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,4 - 1,8 mm
Seriya	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Dubina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 3003Y IC830
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	snažni prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Vrsta	IC830
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje