


**HELIGRIP rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R: 3/0,2mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273407 3/0,2  |
| GTIN           | 7291075028744 |
| Razred artikla | 26C           |

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

**Upotreba:**

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Širina utora w             | 3 mm               |
| Kutni radijus R            | 0,2 mm             |
| Tolerancija širine utora w | 0,05 mm            |
| Posmak f ubadanje          | 0,07 - 0,11 mm/okr |
| INSL                       | 15,8 mm            |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Posmak f glodanje                 | 0,14 - 0,18 mm/okr                           |
| Posmak f aksijalno ubadanje       | 0,08 - 0,2 mm/okr                            |
| Posmak f ravno glodanje           | 0,1 - 0,2 mm/okr                             |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,25 - 1,8 mm                                |
| Seriya                            | HELI-GRIP                                    |
| Dubina reza $a_{p\text{ maks}}$   | 1,8 mm                                       |
| Dubina reza $a_{p\text{ min}}$    | 0,25 mm                                      |
| Oznaka proizvođača                | GRIP 3002Y IC808                             |
| Broj zamjena/oštrica              | 1  |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)                             |
| Profil izmjenjive rezne pločice   | neutralno                                    |
| Fina/gruba obrada                 | Grubo-fina obrada                            |
| Glavna primjena                   | UNI  |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano                                 |
| Lomač odvojenih čestica           | F  |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 30 - 200 m/min                               |
| Vrsta                             | IC808  |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica<br>za ubodno tokarenje |