

**HELIGRIP rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R: 6/0,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273407 6/0,5
GTIN	7291075028829
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,5 mm
Širina utora w	6 mm
Posmak f ubadanje	0,13 - 0,23 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Posmak f glodanje	0,22 - 0,36 mm/okr
INSL	19 mm

Posmak f ravno glodanje	0,15 - 0,4 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,12 - 0,28 mm/okr
Dubina reza a_p	0,6 - 3 mm
Serijski naziv	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,6 mm
Dubina reza $a_{p \text{ min}}$	0,6 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 6005Y IC808
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 200 m/min
Vrsta	IC808
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje