

**TANGGRIP TNF-IQ rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R:  
4/0,25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274224 4/0,25
GTIN	7291075310597
Razred artikla	26A

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Optimalna kontrola i odvajanje čestica. Niski do srednji posmaci.

**Upotreba:**

Za aksijalnu obradu.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274202 – 274205.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Širina utora w	4 mm
Kutni radijus R	0,25 mm
Posmak f	0,08 - 0,12 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,05 mm

Seriya	TANG-GRIP
Oznaka proizvođača	TNF 4M-IQ IC808
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 150 m/min
Vrsta	IC808
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje