



## TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan, desni, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 80-100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274202 80-100
GTIN	7291075310955
Razred artikla	26D

### Opis

#### Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

#### Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

#### Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

### Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Dubina utora $t_{maks}$	27 mm
Serijski broj	TANG-GRIP
Ukupna duljina L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Funkcijska visina $h_1$	24,8 mm
za širinu drške $h_5$	32 mm
Oznaka proizvođača	TNFFA 80R-3IQ
Duljina izboja	27 mm

Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač