




TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 80-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274203 80-100
GTIN	7291075310948
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Dubina utora t_{maks}	27 mm
Serijski broj	TANG-GRIP
Ukupna duljina L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
za širinu drške h_5	32 mm
Funkcijska visina h_1	24,8 mm
Oznaka proizvođača	TNFFA 80L-3IQ
Duljina izboja	27 mm

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač