




## TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 110-300mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274203 110-300
GTIN	7291075311167
Razred artikla	26D

### Opis

#### Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

#### Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

#### Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

### Tehnički opis

Širina utora w	6 mm
Serijski broj	TANG-GRIP
Ukupna duljina L	90 mm
Dubina utora $t_{maks}$	35 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
Funkcijska visina $h_1$	24,8 mm
za širinu drške $h_5$	32 mm
Oznaka proizvođača	TNFFA 110L-6IQ
Duljina izboja	35 mm

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač