



TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 54-65mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 274203 54-65 |
| GTIN | 7291075310931 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Serija | TANG-GRIP |
| Ukupna duljina L | 90 mm |
| Širina utora w | 3 mm |
| Dubina utora t_{maks} | 26 mm |
| WF | 9,5 mm |
| WB_2 | 18,5 mm |
| za širinu drške h_5 | 32 mm |
| Funkcijska visina h_1 | 24,8 mm |
| Oznaka proizvođača | TNFFA 54L-3IQ |
| Duljina izboja | 26 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Primjena | poveznice |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |